



## TL 100 Tageslichtlampe


**beurer**  
 CONNECT

 simulation  
 of daylight  
 at 10.000 lux

 Simulation von Tageslicht:  
 Lichtstärke ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm\*)

 mood  
 light

 Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion  
 und Farbfixierung

works with


 Innovative Anbindung zwischen Smartphone  
 und Tageslichtlampe – einfache Bedienung  
 via App „beurer LightUp“

 Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinungen:  
 Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit

2-in-1 – Tageslichtlampe und Stimmungslicht in einem Produkt

Bequeme und einfache Bedienung auch via App „beurer LightUp“

Lichtstärke: ca. 10.000 Lux (Abstand 10 cm\*)

Behandlungszeit-Anzeige in 5 Stufen (von 15 bis 120 Minuten)

Timer mit Abschaltautomatik

Energiesparende LED-Technologie

Stimmungslicht mit Farbwechselfunktion

und individueller Farbfixierung in 256 Farben

Stabiler Standfuß

Dimmer mit 10 Helligkeitsstufen

Inklusive Netzadapter, Kabellänge: ca. 180 cm

Medizinprodukt (Tageslicht)

Farbwiedergabeindex CRI: &gt; 90

Der Farbwiedergabeindex (colour rendering index = CRI) beschreibt die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe und Wahrnehmung von Farben unter künstlichem Licht im Vergleich zu natürlichem Licht. CRI ist ein Qualitätsmerkmal für künstliche Lichtquellen (Sonnenlicht CRI = 100).

Farbtemperatur: 5.300 K +/- 300K

Beleuchtungsfläche: ca. Ø 33,4 cm

Produktmaße: ca. Ø 33,4 x 34,5 cm

Produktgewicht: ca. 1.1 kg, Netzteil ca. 175 g

3 Jahre Garantie

VE: 2 Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125608354

Art.-Nr.: 608.35



* Lux	Abstand / Distance / Distance Distanza / Distanza
10.000	ca./approx./env./aprox./ ca. 10 cm
5.000	ca./approx./env./aprox./ ca. 25 cm
2.500	ca./approx./env./aprox./ ca. 40 cm

\*\* ohne schädliche UV-Strahlung



TL 100

beurer  
wellbeing



### Einfache Bedienung via App „beurer LightUp“

- Leselampe ein- oder ausschalten und dimmen
- Stimmungslicht kann individuell eingestellt werden




### Individuelles Stimmungslicht für eine schöne Wohnatmosphäre

- Farben können fixiert werden
- Verschiedene Farbverläufe einstellbar
- Lichtintensität wählbar
- Mit Abschaltautomatik



## VERBINDUNG



Innovative und bequeme Steuerung über Ihr Smartphone. Nutzung im vollen Umfang nur mit der App „beurer LightUp“.



Liste der Systemvoraussetzungen und kompatiblen Geräte

608.35\_TL100\_2022-10-25\_02\_DS\_DE\_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.